



### Celdas de Consolidación de Anillo Fijo

Tamaño Muestra	N° Parte de Celda	Piedra superior	Piedra Inferior Anillo	Cortador	Papel Filtro	Disco de Calibración	Perspex
50mm	HM-1222	HM-4184.1955	HM-4184.331	HM-1222.3	HM-4189.20	HM-1222.4	HM-1222.2
70mm	HM-1224	HM-4184.2743	HM-4184.331	HM-1224.3	HM-4189.28	HM-1224.4	HM-1224.2
75mm	HM-1225	HM-4184.2940	HM-4184.331	HM-1225.3	HM-4189.30	HM-1225.4	HM-1225.2
100mm	HM-1227	HM-4184.3925	HM-4184.40	HM-1227.3	HM-4189.40	HM-1227.4	HM-1227.2
2.0"	HM-1221	HM-4184.1985	HM-4184.331	HM-1221.3	HM-4189.20	HM-1221.4	HM-1221.2
2.42"	HM-1229	HM-4184.2405	HM-4184.331	HM-1229.3	HM-4189.25	HM-1229.4	HM-1229.2
2.5"	HM-1220	HM-4184.2485	HM-4184.331	HM-1220.3	HM-4189.25	HM-1220.4	HM-1220.2
3.0"	HM-1226	HM-4184.2985	HM-4184.331	HM-1226.3	HM-4189.30	HM-1226.4	HM-1226.2
4.0"	HM-1228	HM-4184.3985	HM-4184.40	HM-1228.3	HM-4189.40	HM-1228.4	HM-1228.2

### Celdas de Permeabilidad

Tamaño Muestra	N° Parte de Celda
50mm	HM-1222P
70mm	HM-1224P
75mm	HM-1225P
100mm	HM-1227P
2.0"	HM-1221P
2.42"	HM-1229P
2.5"	HM-1220P
3.0"	HM-1226P
4.0"	HM-1228P

### Pesos de Carga

Peso TSF	Modelo	Peso KGF	Modelo
0.125 (1/8) TSF	HM-1220.125	0.5 kg	HM-1122.05
0.25 (1/4) TSF	HM-1220.250	1.0 kg	HM-1122.1
0.50 (1/2) TSF	HM-1220.500	2.0 kg	HM-1122.2
1.0 TSF	HM-1220.1	4.0 kg	HM-1122.4
2.0 TSF	HM-1220.2	8.0 kg	HM-1122.8
4.0 TSF	HM-1220.4	—	—

### Indicadores de Desplazamiento

Descripción	Modelo
Indicador de dial (sentido del reloj), 12x0.002mm	H-4465.12
Indicador de dial (sentido del reloj), 0.5x0.001"	H-4471
Indicador de dial (contra sentido del reloj), 12x0.002mm	H-4465.12CC
Indicador de dial (contra sentido del reloj), 0.5x0.001"	H-4471CC
Indicador digital (en sentido del reloj y contra sentido del reloj), 0.5x0.0001" (12x0.0002mm)	HM-4469.05
Indicador digital (en sentido del reloj y contra sentido del reloj), 1.0x0.0001" (25x0.0002mm)	HM-4469.10
Adaptador AC para el indicador digital	HM-4469AC
Transductor, 0.4x0.0001" (10x0.0002mm)	HM-2310.04
Transductor, 1.0x0.0001" (25x0.0002mm)	HM-2310.10
Lector de transductor de un canal	HM-2350

Nota: consulte la página siguiente para los set completos de ensayo.